

**Garant**
**Noże eco krótkie, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Klasa artykułu	21U

**Opis**
**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: PCLNR/L 2525X12

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 34 mm

długość całkowita L: 105,5 mm

płytki podporowa: 259031 11

**Opis techniczny**

sprężyna	259046 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525X12
Dźwigienka	259015 3
płytki podporowa	259031 11

wielk. płytki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śrubado dźwigni	259018 2
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	105,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Dźwigienka Typ 3	259015 3
płytki podporowa Typ 11	259031 11
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
sprężyna Typ 1	259046 1