



Urządzenie do osuszania, typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082005 12
GTIN	4250004103788
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Urządzenia do osuszania Elma Dry są przeznaczone do użytku w produkcji, warsztacie i serwisie. Po czyszczeniu w kąpeli ultradźwiękowej, części oczyszczone w koszu wsadowym Elma są najpierw spłukiwane w Elma Sink (nr 082004), a następnie łatwo i wygodnie suszone w Elma Dry. **Dmuchawy zimnego i gorącego powietrza (70°C)** umożliwiają łagodne suszenie nawet delikatnych części. Tryb zimnego powietrza pozwala dodatkowo szybko schładzać części. Pokrywa jest wyposażona w szczelinę wentylacyjną, która powoduje maksymalne turbulencje powietrza i odprowadza wilgotne powietrze na zewnątrz. Jednocześnie pokrywa zmniejsza zużycie energii. **Filtr przeciwpylowy** na spodzie jest wymienny i zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu oczyszczonych części przez pył z powietrza w otoczeniu (stopień filtracji 33 ppi). Dzięki bezpiecznemu wyłączeniu po osiągnięciu temperatury granicznej urządzenia Elma Dry są **niezwykle bezpieczne dla użytkownika i łagodne dla materiałów**.

Pasuje do:

Kosz wsadowy nr 082101: wielk. 12

w dostawie::

Bez kosza wsadowego. 1x Elma Dry 120; 1x pokrywa; 1x przewód sieciowy z gniazdem zasilania IEC (długość 2 m); 1x instrukcja obsługi.

wskazówka:

Odpowiednie kosze wsadowe zob. nr 082101.

Opis techniczny

pobór mocy	570 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość pojemnika do czyszczenia	215 mm
moc grzewcza	550 W
długość kosza wsadowego	275 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	195 mm
wysokość urządzenia	322 mm
włącznik/wyłącznik	tak
długość pojemnika do czyszczenia	275 mm
napięcie znamionowe	220 - 240 V
oznaczenie producenta	Elma Dry 120
długość urządzenia	362 mm
masa	6,1 kg
szerokość urządzenia	285 mm
pojemność	12 l
wydajność objętościowa powietrza	160 m ³ /h
Czas podgrzewania	~ 15 min
maks. temperatura	70 °C
maksymalne obciążenie	7 kg
Rodzaj produktu	Urządzenie do czyszczenia