

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śrubado dźwigni	259018 6
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
płytko podporowa	259031 27
zestaw kołków sprężystych	259047 3
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 1616H09
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	9 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
Dźwigienka	259015 9
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 09T3..
długość całkowita L	100 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3