

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
zestaw kołków sprężystych	259047 3
śrubado dźwigni	259018 6
Dźwigienka	259015 9
płytki podporowa	259031 27
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość główki L ₁	25 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 1616H09
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	9 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
długość całkowita L	100 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Dźwigienka Typ 9	259015 9
płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6