

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	20 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Dźwigienka	259015 9
długość główki L <sub>1</sub>	28 mm
płytki podporowa	259031 27
wielk. płytki	9 mm
śrubado dźwigni	259018 6
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2020K09
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
Dźwigienka Typ 9	259015 9
płytki podporowa Typ 27	259031 27
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5