

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/09 mm kod ISO uchwytu: PCLNR/L 2020K09
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 28 mm
długość całkowita L: 125 mm
płytki podporowa: 259031 27

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2020K09
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
śrubado dźwigni	259018 6
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Miejsce połączenia / podziału	20x20 mm
płytki podporowa	259031 27
Dźwigienka	259015 9
długość główki L ₁	28 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Wielkość chwytu	20 mm

długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259420
Wkręt do dźwigienki	259110
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259510
Dźwigienka	259030
płytki podporowa	259260
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
płytki podporowa Typ 27	259031 27