

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	33 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 09T3..
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525M09
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
płytko podporowa	259031 27
śrubado dźwigni	259018 6
wielk. płytki	9 mm
Dźwigienka	259015 9
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
płytki podporowe Typ 27	259031 27
Dźwigienka Typ 9	259015 9