

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/12 mm kod ISO uchwytu: PCLNR/L 1616H12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 20 mm
długość główki L₁: 25 mm
długość całkowita L: 100 mm
płytki podporowa: 259031 2

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
Dźwigienka	259015 2
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 1616H12
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	16 mm
płytki podporowa	259031 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
śrubado dźwigni	259018 8
długość główki L ₁	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..

długość całkowita L	100 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259130
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa	259200
Dźwigienka	259000
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkręt do dźwigienki Typ 8	259018 8
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2