



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø D: 29 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235507 29
GTIN	4047109091238
Klasa artykułu	24P

Opis

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do $V_{maks.} = 0,25$ mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu L_1 : 151 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 090408 32-...

śruby mocujące: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 090408 32-...
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L_1	116 mm
śruby mocujące	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
Długość wysięgu L_1	151 mm

Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	29
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 15IP1	239652 15IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8