

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/12 mm kod ISO uchwytu: PCLNR/L 3232P12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
długość główki L₁: 30 mm
długość całkowita L: 170 mm
płytki podporowa: 259031 2

Opis techniczny

Wielkość chwytu	32 mm
śrubado dźwigni	259018 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 3232P12
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 2
płytki podporowa	259031 2
wielk. płytki	12 mm
długość główki L ₁	30 mm
Miejsce połączenia / podziału	32x32 mm

długość całkowita L	170 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	259200
Dźwigienka	259000
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkręt do dźwigienki	259100
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2