

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
płytki podporowa	259031 2
wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2
długość główki L ₁	33 mm
Wielkość chwytu	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 2525M12
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 2	259031 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2