

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
długość główki L <sub>1</sub>	28 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2020K12
płytki podporowa	259031 2
wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2