

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250021 25/12 |
| GTIN | 4045197650085 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 32 mm |
| Dźwigienka | 259015 2 |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | CN.. 1204.. |
| kod ISO uchwytu | PCBNR/L 2525M12 |
| śrubado dźwigni | 259018 2 |
| długość główki L ₁ | 33 mm |
| płytki podporowa | 259031 2 |
| wielk. płytki | 12 mm |
| Wielkość uchwytu | 25 mm |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 2 |
| długość całkowita L | 150 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 75 stopni |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|--|----------|
| śrubado dźwigni Typ 2 | 259018 2 |
| zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2 | 259047 2 |
| zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2 | 259044 2 |
| płytki podporowa Typ 2 | 259031 2 |
| Dźwigienka Typ 2 | 259015 2 |