

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	25 mm
Dźwigienka	259015 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytką podporową	259031 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	33 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2525M12
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
płytką podporowa Typ 2	259031 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2