

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: PCKNR/L 2020K12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 28 mm
długość całkowita L: 125 mm
płytki podporowa: 259031 2

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 2
płytki podporowa	259031 2
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2020K12
długość główki L ₁	28 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
wielk. płytki	12 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
śrubado dźwigni	259018 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm

Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259100
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytki podporowa	259200
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa Typ 2	259031 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2