

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: PCKNR/L 2525M12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 33 mm
długość całkowita L: 150 mm
płytki podporowa: 259031 2

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 2
płytki podporowa	259031 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2
długość główki L ₁	33 mm
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2525M12
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Dźwigienka	259015 2
Wielkość chwytu	25 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259100
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Dźwigienka	259000
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
płytką podporowa	259200
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
płytką podporowa Typ 2	259031 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2