

Garant

Czujnik cyfrowy 3D z trzpieniem (Ø 4 mm), Ø chwytu: 16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	359501 16
GTIN	4067263141006
Klasa artykułu	31T

Opis

Wykonanie:

- Wysoka dokładność i liniowość. Możliwość pomiaru w całym zakresie roboczym.
- Niezależne od sterowania.
- Bardzo dobra widoczność dzięki uniwersalnemu wyświetlaczowi: Dokładna wartość wyświetlana na wskaźniku cyfrowym.
- Dioda LED wskazuje stan procesu skanowania: kolor zielony = 0,000 (zielona dioda LED miga dynamicznie podczas zbliżania do punktu zerowego, staje się statyczna po jego osiągnięciu), kolor czerwony = przeciążenie.
- Komfortowe i łatwe wzorcowanie ruchu obrotowego.
- Duży zakres roboczy we wszystkich kierunkach (x, y, z: 6 mm).
- Kompaktowa obudowa metalowa
- Miejsce zamierzonego przełomu
- Pyło- i wodoszczelność (IP67)
- Konwersja odczytu 0,005/0,001

Zastosowanie:

Precyzyjny przyrząd pomiarowy do frezarek i obrabiarek do obróbki elektroiskrowej. Do określania punktu zerowego przedmiotów obrabianych, pomiaru długości, osi otworów, krawędzi odniesienia. Określanie długości narzędzi dla tokarek, pozycjonowanie narzędzi tokarskich na środek obrotu (stożkowy trzpień pomiarowy).

Karta danych

w dostawie::

W zestawie bateria CR2 i końcówka pomiarowa nr 359505, rozm. 4

wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 359505.

Opis techniczny

dokładność pomiaru	< 0,01 mm
dł. całkowita (obudowa oraz końc. pomiar.)	130 mm
głębokość obudowy	39 mm
szerokość obudowy	67 mm
masa	0,42 kg
trzczenie pomiarowe zamienne	359505 4
szerokość korpusu	55,5 mm
zakres regulacji	± 0,4 mm
stopień ochrony IP	IP 67
odczyt	0,005/0,001 mm
Ø chwytu	16 mm
zakres wychylenia w osi x, y, z	6 mm
długość swobodna dźwigienki	40 mm
Rodzaj produktu	Grubościomierze