

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	33 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525M16
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Dźwigienka	259015 12
Wielkość chwytu	25 mm
płytki podporowa	259031 35
śrubado dźwigni	259018 11
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
wielk. płytki	16 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

plytka podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11