

**Garant**
**Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, długie, Typ: 10**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 239745 10     |
| GTIN             | 4045197593238 |
| Klasa artykułu   | 23A           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością  $\varnothing$  chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

**wskazówka:**

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego  $\varnothing$ : 10 - 12,7 mm

pasują do  $\varnothing$  otworu podstawowego: 14 - 16,2 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 120 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 65 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$  h6: 16 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

**Opis techniczny**

|   |              |
|---|--------------|
| Długość użyteczna $L_1$                     | 65 mm        |
| pasuje do otworu przelotowego $\varnothing$ | 10 - 12,7 mm |
| pasują do $\varnothing$ otworu podstawowego | 14 - 16,2 mm |
| $\varnothing$ chwytu $D_s$ h6               | 16 mm        |
| długość całkowita $L_{ges}$                 | 120 mm       |
| zalecany moment dokręcania                  | 5 Nm         |
| Seria                                       | TopCut       |
| chłodzenie wewnętrzne                       | tak          |

|                 |  |
|-----------------|--|
| chwyt           | DIN 6535 HA h6                             |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic<br>frezarskich z gwintem |