

Garant
Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, długie, Typ: 20

Dane zamówienia

Numer katalogowy	239745 20
GTIN	4045197593269
Klasa artykułu	23A

Opis
Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością \varnothing chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

wskazówka:

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego \varnothing : 21,21 - 26,2 mm

pasują do \varnothing otworu podstawowego: 25,21 - 30,2 mm

długość całkowita L_{ges} : 200 mm

Długość użyteczna L_1 : 138 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 25 mm

zalecany moment dokręcania: 20 Nm

Opis techniczny

pasują do \varnothing otworu podstawowego	25,21 - 30,2 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
pasuje do otworu przelotowego \varnothing	21,21 - 26,2 mm
Długość użyteczna L_1	138 mm
długość całkowita L_{ges}	200 mm
zalecany moment dokręcania	20 Nm
Seria	TopCut
chłodzenie wewnętrzne	tak

chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem