



## Rozwiertaki KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, Ø nomin. D: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239811 32
GTIN	4047109236639
Klasa artykułu	27E

### Opis

#### Wykonanie:

Głowice do rozwierania dokładnego z uzębieniem prostym, **szlifowane na gotowo, tolerancja H7**. Geometria ostrzy dostosowana do przewidzianego zastosowania. Możliwość regulacji w zakresie µm, do kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość wykonywania otworów przelotowych do 5×D. geometria **ASG3000**, kąt nacięcia 45° i dodatkowy rowek wiórowy do odprowadzania wiórów wzdłuż ostrza. Do **otworów nieprzelotowych i przelotowych**.

#### wskazówka:

- inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie
- pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940
- zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do uchwytów nr 239880 – 239940: 27 – 34,99

długość ostrza l<sub>1</sub>: 6 mm

długość główki l: 25 mm

Liczba ostrzy Z: 8

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 1,2 mm/obr,

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	8
-----------------	---

posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/obr,
długość główki l	25 mm
Ø nomin. D	32 mm
długość ostrza l <sub>1</sub>	6 mm
do uchwytów nr 239880 – 239940	27 – 34,99
powłoka	DST
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
żeliwo sferoidalne	nadaje się warunkowo	140 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		