

**CNMG 120404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120404 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 180 - 590 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 590 m/min

posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia