

**CNMG 120404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	MQ
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia