



### Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z trzpieniem gwintowanym, neodymowe, Ø: 66mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085937 66     |
| GTIN             | 4069515000024 |
| Klasa artykułu   | 08Q           |

#### Opis

##### Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

##### Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

#### Opis techniczny

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ø                               | 66 mm     |
| gwint                           | M8        |
| wysokość                        | 8,5 mm    |
| nominalna siła przyczepności    | 180 N     |
| Materiał powierzchni            | gumowane  |
| wysokość z gwintem              | 23,5 mm   |
| Materiał rdzenia elektromagnesu | neodymowe |

## Karta danych

Rodzaj produktu

Magnes płaski