

**Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną, neodymowe, Ø: 66mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085938 66
GTIN	4069515000055
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

- obudowanym magnes płasko sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

wysokość z gwintem	15 mm
gwint	M5
wysokość	8,5 mm
Materiał powierzchni	gumowane
Ø	66 mm
Tuleja gwintowana	tak

Karta danych

nominalna siła przyczepności	180 N
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085938-66>