

**Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną, neodymowe, Ø: 43mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085938 43
GTIN	4069515000116
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

- obudowanym magnes płasko sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

Ø	43 mm
Tuleja gwintowana	tak
Materiał powierzchni	gumowane
wysokość	6 mm
gwint	M4
wysokość z gwintem	10,5 mm

Karta danych

nominalna siła przyczepności	85 N
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085938-43>