

**Garant****APMT 133504 ER, HB7930, Typ: TI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215366 TI
GTIN	4045197673633
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$ .

promień naroża: 0,4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,13 mm**Opis techniczny**

typ	TI
posuw $f_z$ na ząb	0,13 mm
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133504 ER
Gatunek	HB7930
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		