

**Korpusy frezów HSS szer. ap = 2,2 mm, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218442 125/10
GTIN	4045197534156
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z **kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.**

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o Ø D do 200 mm.

Materiał ostrza

 : HSS

Liczba ostrzy Z: 10

pasująca wymienna płytka skrawająca: XC.. 1119

zestaw śrub mocujących: 219985

Opis techniczny

zestaw śrub mocujących	219985
------------------------	--------

Ø ostrzy D _c	125 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XC.. 1119
Liczba ostrzy Z	10
Seria	Frez tarczowy / do cięcia
szerokość a _p	2,2 mm
wykonanie chwytu	HSS
Materiał ostrza 	HSS

Akcesoria

zestaw śrub mocujących 10 -elem.	219985
----------------------------------	--------