

Garant

Uchwyt poprzeczny Eco BMT, BMT: 55



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319886 55
GTIN	4069515001397
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

Wysoko-precyzyjne uchwyty dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i współpracującym. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny. Skala umożliwiająca optymalne ustawienie narzędzia służącego do obróbki. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża.

Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT. głównie do obróbki wewnętrznej.

Pasuje do:

Karta danych

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.

wskazówka:

Inne uchwyty BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

b_2	45 mm
L_1	64 mm
h_2	91 mm
Pasujące maszyny	Emag VL, Emag VT
x	95 mm
h_1	25 mm
L_2	64 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe