

**Garant****Uchwyty z VHM walcowe, krótkie, chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej  
D: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210561 16
GTIN	4045197558053
Klasa artykułu	21Z

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$ h6	16 mm
Długość użyteczna $L_1$	85 mm
Ø zewn. $d_1$	15,8 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	16 mm
zalecany moment dokręcania	15 Nm
Długość całkowita L	135 mm
Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem