

Garant**Uchwyt walcowy, SK 40, dla Ø głowicy skrawającej D: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210575 16
GTIN	4045197522825
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Opis techniczny

dla Ø głowicy skrawającej D	16 mm
Długość użyteczna L_1	30 mm
Ø zewn. d_1	15,8 mm
wymiar A długości wysięgu	49 mm
zalecany moment dokręcania	15 Nm
Wielkość uchwytu	40 mm
Seria	TopCut

Karta danych

adapter	SK 40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem