

Garant

Uchwyty stożkowe bez chl. wewn., chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej D: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	210565 16
GTIN	4045197522740
Klasa artykułu	21Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Ø zewn. d_1 : 15,8 mm

długość całkowita L_{ges} : 115 mm

Długość użyteczna L_1 : 56 mm

Ø chwytu D_5 : 25 mm

zalecany moment dokręcania: 15 Nm

Opis techniczny

Ø zewn. d_1	15,8 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	16 mm
Ø chwytu D_5	25 mm
Długość użyteczna L_1	56 mm
długość całkowita L_{ges}	115 mm

zalecany moment dokręcania	15 Nm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem