

Garant

Uchwyty z VHM walcowe, długie, chwyt walcowy, dla \varnothing głowicy skrawającej D: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	210562 10
GTIN	4045197558008
Klasa artykułu	21Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing zewn. d_1 : 9,8 mm

długość całkowita L_{ges} : 105 mm

Długość użyteczna L_1 : 54 mm

\varnothing chwytu D_5 h6: 16 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	54 mm
\varnothing zewn. d_1	9,8 mm
\varnothing chwytu D_5 h6	16 mm
dla \varnothing głowicy skrawającej D	10 mm

długość całkowita L_{ges}	105 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm
Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem