

**Garant****Uchwyty stożkowe bez chl. wewn., chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej  
D: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210565 25
GTIN	4045197557780
Klasa artykułu	21Z

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Ø zewn.  $d_1$ : 24,8 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 150 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 88 mm

Ø chwytu  $D_5$ : 32 mm

zalecany moment dokręcania: 35 Nm

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	88 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	25 mm
Ø chwytu $D_5$	32 mm
Ø zewn. $d_1$	24,8 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	150 mm

zalecany moment dokręcania	35 Nm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem