

## Garant

**Uchwyty stożkowe z VHM, długie, chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej  
D: 25 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	210570 25
GTIN	4045197557841
Klasa artykułu	21Z

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

#### wskazówka:

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn.  $d_1$ : 24,8 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 210 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 148 mm

Ø chwytu  $D_5$  h6: 32 mm

zalecany moment dokręcania: 35 Nm

### Opis techniczny

Długość użyteczna $L_1$	148 mm
Ø zewn. $d_1$	24,8 mm
Ø chwytu $D_5$ h6	32 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	25 mm

długość całkowita $L_{ges}$	210 mm
zalecany moment dokręcania	35 Nm
Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem