

Garant**Uchwyty stożkowe bez chł. wewn., chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej D: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210565 10
GTIN	4045197522726
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Ø zewn. d_1 : 9,8 mm

długość całkowita L_{ges} : 90 mm

Długość użyteczna L_1 : 36 mm

Ø chwytu D_5 : 20 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	36 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	10 mm
Ø chwytu D_5	20 mm
Ø zewn. d_1	9,8 mm
długość całkowita L_{ges}	90 mm

zalecany moment dokręcania	5 Nm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem