



Głowice kątowe Softcut® 90° MTC, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215565 32/3
GTIN	4045197409089
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymi **geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTC w niestabilnych warunkach** do wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kąтового, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

wskazówka:

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP.**

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

Zastosowanie frezu: Ramping

Podział ostrzy frezu: nierówne

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu L_1 : 70 mm

długość całkowita L_{ges} : 210 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

Frez obiegowy Ø $D_{min.}$: 51 mm

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$: 63,1 mm

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$: 1,9 stopni

Opis techniczny

śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø ostrzy D_c	32 mm
Długość wysięgu L_1	70 mm
długość całkowita L_{ges}	210 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	AP.. 1335..
Liczba ostrzy Z	3
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	271,3 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	63,1 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	51 mm
Frez obiegowy a_p	1,9 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,9 stopni
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
--	--------

Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus®
8IP

674252 8IP

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m

211750 2,2