



## Głowice kątowe Softcut® 90°, chwyt Weldon, Ø D / Zeff: 20/2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	215577 20/2
GTIN	4045197455260
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymi **geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTCwniestabilnych warunkach** do wrzecion o małej mocy.

#### Zastosowanie:

Do frezowania kąтового, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

#### wskazówka:

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP**.

#### Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie narożników

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Strategia skrawania: MTC

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy  $Z_{ef}$ : 2

liczba <EBR/>płytek <EBR/>skraw.: 6

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 30 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 45 mm  
 długość całkowita  $L_{ges}$ : 95 mm  
 $\varnothing$  chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

## Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	30 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	2
Długość wysięgu $L_1$	45 mm
długość całkowita $L_{ges}$	95 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	20 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	20 mm
liczba <EBR/>płytek <EBR/>skraw.	6
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1335..
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2

