



## Wkładki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 15,2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	231640 15,2
GTIN	4045197659446
Klasa artykułu	21M

### Opis

#### Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

#### wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 15 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,23 mm/obr,

### Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,23 mm/obr,
Ø D	15,2 mm

dla elementu podstawowego Ø D	15 mm
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2

---

## Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 8IP	231999 8IP
---------------------------	------------