



Wkładki skrawające HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 13,9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	231640 13,9
GTIN	4045197659354
Klasa artykułu	21M

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

 : HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 13,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,21 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego Ø D	13,5 mm
Ø D	13,9 mm

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,21 mm/obr,
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2

Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 7IP	231999 7IP
---------------------------	------------