

**Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem,  $\varnothing$  DC / liczba ostrzy Z: 50/4mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222500 50/4   |
| GTIN             | 7291075311358 |
| Klasa artykułu   | 19D           |

**Opis****Wykonanie:**

Niezwykle stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatkna osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna **produktywność** dzięki 8-ostrzowym płytkom skrawającym.

**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Opis techniczny**

|  |         |
|--|---------|
| maksymalna $\varnothing$ zewn. $D_{maks.}$   | 59,4 mm |
| długość całkowita $L_{ges}$                  | 40 mm   |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$ | 4,6 mm  |
| $\varnothing$ ostrzy $D_c$                   | 50 mm   |
| Liczba ostrzy Z                              | 4       |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Seria                               | DOVEIQMILL                       |
| Ø otworu uchwytu                    | 22 mm                            |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | SYHU0704..                       |
| oznaczenie producenta               | IQ845 FSY D050-04-22-R07         |
| wykonanie chwytu                    | z otworem                        |
| Kąt ustawienia κ                    | 50 stopni                        |
| Podziałka ostrzy                    | nierówne                         |
| chłodzenie wewnętrzne               | tak                              |
| Rodzaj produktu                     | Głowice frezarskie do płaszczyzn |

---

## Akcesoria

śruby mocujące5-częściowy Typ 4

229695 4