



Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 63/5Smm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Opis techniczny

Frez obiegowy a_p	3,8 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Seria	HELI3MILL
Kąt rampingu α_{\max}	1,2 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	TD..1505..
Liczba ostrzy Z	5

Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	625,39 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
\varnothing ostrzy D_c	63 mm
\varnothing otworu uchwytu	27 mm
długość całkowita L_{ges}	45 mm
oznaczenie producenta	HM390 FTD D063-5-27-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	229696 2
------------------------------	----------