

**Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 63/6Smm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Klasa artykułu	19D

**Opis****Wykonanie:**

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Opis techniczny**

Frez obiegowy $a_p$	3,8 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{\max}$	625,39 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Liczba ostrzy Z	6

Ø ostrzy $D_c$	63 mm
długość całkowita $L_{ges}$	45 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,2 stopni
Seria	HELI3MILL
Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TD..1505..
oznaczenie producenta	HM390 FTD D063-6-27-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	229696 2
------------------------------	----------