



Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 100/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	50 mm
Liczba ostrzy Z	10
Seria	NEODO
pasująca wymienna płytko skrawająca	SZ.U0804..
Ø ostrzy D _c	100 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$.	5 mm
oznaczenie producenta	S890 FSZ D100-10-32-R08
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	229696 3
------------------------------	----------