



## Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 32/4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	32 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
Liczba ostrzy Z	4
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	5 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	SZ.U0804..
długość całkowita L <sub>ges</sub>	32 mm

Seria	NEODO
oznaczenie producenta	S890 FSZ D032-04-16-R08
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	229696 3
------------------------------	----------