

**Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 125/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Niezwykłe stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatnia osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna **produktywność** dzięki 8-ostrowym płytkom skrawającym.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	12
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	134,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SYHU0704..
Ø otworu uchwytu	40 mm
Seria	DOVEIQMILL

Ø ostrzy D_c	125 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	4,6 mm
długość całkowita L_{ges}	63 mm
oznaczenie producenta	IQ845 FSY D125-12-40-R07
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	50 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice frezarskie do płaszczyzn

Akcesoria

śruby mocujące 5-częściowy Typ 4	229695 4
----------------------------------	----------