

**SZMU 080408PNRMM, IC5600, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225800 ST900
GTIN	7291075460438
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,maxs.} = 5,0$  mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
Seria	NEODO
typ	ST900
grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	0,8 mm
geometria	PNR-MM

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080408PNRMM
Gatunek	IC5600
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		