

**SYHU 0704ADN, IC830, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytką skrawającą z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

Seria	DOVEIQMILL
posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	0,8 mm
geometria	ADN
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADN IC830

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704ADN
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		