


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Seria	HELISLOT
posuw f_z	0,15 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 130608PNN-MM
typ	ST900

geometria	PNN-MM
oznaczenie producenta	XNMU 130608PNN-MM IC5400
Gatunek	IC5400
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		