

**TPKT 100304PDR, IC808, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226501 ST900
GTIN	7291075313703
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 8,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Seria	HELI3MILL
posuw $f_z$	0,15 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 100304PDR
liczba wymian/ostrzy	3
geometria	PDR

oznaczenie producenta	HM390 TPKT 100304PDR IC808
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	240 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		